

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1216/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de cuello L_4	12 mm
Código ISO Soporte	A1216M SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	18 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de la cabeza L_1	40,5 mm
Profundidad útil T	4,9 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500