

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1012/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Anchura de cuello L_4	9 mm
Código ISO Soporte	A1012K SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de la cabeza L_1	27,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Profundidad útil T	5,9 mm
Ø de mango D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500