

**Mitutoyo****Miniprosesor / impresora DP-1 VA, Tipo: DP1VA****Datos de pedido**

Número de pedido	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Impresora de datos rápida, silenciosa. Caracteres gráficos grandes, fácilmente legibles. Introducción por lectura con control de tiempo de los valores de medición (función horaria). Registro de datos hasta 9999 valores. Papel para impresora térmica con estabilidad a largo plazo. Muy compacta. Arranca mediante la pulsación de un botón. Funcionamiento por medio de bloque de alimentación de 6 V, batería o pilas. Función Datalogger con sello de tiempo. Posibilidad de impresión y de transmisión de datos al mismo tiempo. Compatible con instrumentos de medición con formato Digimatic 2.

**Datos imprimibles:** Valores de medición; valores correctos / incorrectos, cantidad de datos, valor mín. / máx., intervalo; valor medio, desviación típica, cantidad de piezas defectuosas, porcentaje de piezas defectuosas, índice de procesabilidad, histograma, límites de acción; fecha y hora.

**Aplicación:**

Registro, salida impresa y valoración estadística de datos medición de instrumentos de medición pequeños con interfaz Digimatic.

**Suministro:**

Incluye 1 rollo de papel térmico, correa de transporte y bloque de alimentación.

**Partes opcionales:**

Papel térmico n.º 498710, interruptor de pedales n.º 498780. Baterías (4 uds.) n.º 081570 tam. LR6, pilas (4 uds.) n.º 081561

tam. LR6.

## Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Tipo de producto	Impresora de datos

## Accesorios

Juego de papel de registro térmico, 5 piezas, para n.º 498700 Tipo VR	498710 VR
Juego de baterías recargables de NiMH Tamaño constructivo internacional LR6	081570 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Interruptor de pedal para aparatos de transferencia de datos	498780