

**Combinación de papeleras y cenicero, Volumen: 40l****Datos de pedido**

Número de pedido	987175 40
GTIN	4031068156718
Clase de artículo	96S

Descripción**Ejecución:**

Cubo de basura de chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de polvo, resistente a la luz y a la intemperie. Aberturas de introducción en los cuatro lados. Elemento de cabezal/cenicero de acero fino perforado para apagar y eliminar los cigarrillos.

Cajón de cenicero extraíble por separado. El recipiente interior galvanizado se puede extraer por la puerta batiente cerrable en el lado frontal. La puerta se bloquea mediante cerradura cuadrada. 4 patas de plástico, las dos patas delanteras son ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Norma:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Suministro:

Incluye cajón de cenicero, recipiente interior galvanizado, perfil de fijación para la unión atornillada al suelo.

Lacado:

Cuerpo antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**, elemento de cabezal de acero fino cepillado.

Descripción técnica

Altura	815 mm
Profundidad	350 mm
Volumen de carga	40 l
Anchura	350 mm
Peso	25,4 kg
Volumen de llenado cajón de ceniza	5 l
Tipo de producto	Cenicero