



Surtido de extractores de pasadores y rodamientos de bolas



Datos de pedido

Número de pedido	882020
GTIN	4021176507779
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Extractor estable (galvanizado) con martillo deslizante.

Aplicación:

Para extraer y arrancar piezas con rosca interior (pasadores cónicos o de ajuste) o rodamientos de bolas. En combinación con el adaptador correspondiente o el extractor interior, la pieza que se ha de extraer se desprende por medio de golpes enérgicos con el martillo deslizante.

Suministro:

Extractor de pasadores y de rodamientos de bolas en maleta de plástico (370 × 320 × 75 mm) con 10 insertos roscados (M3 – M18), 2 adaptadores de unión para extractor interior y 5 extractores interiores (Ø 6 – 19 mm).

Descripción técnica

Fuerza de impacto	0,9 kg
Extractor interior para Ø	6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Adaptador para extractor interior	M7×M12; M10×M12

Recorrido de impacto	150 mm
Adecuado para rosca	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Tipo de producto	Extractor de pasadores