



Surtido de montaje de rodamientos en maleta de plástico



Datos de pedido

Número de pedido	884000
GTIN	2050001004338
Clase de artículo	86H

Descripción

Ejecución:

Casquillos percutores de aluminio, ligeros y sin embargo muy resistentes, en combinación con 33 anillos de impacto extremadamente resistentes a los golpes para \varnothing exterior rodamiento de 26 – 110 mm y \varnothing interior 10 – 50 mm.

Martillo antirrebote con insertos de nilón.

Suministro en maleta de plástico.

A simple vista:

- **Para montar cojinetes en el eje, en la carcasa o en el eje y la carcasa simultáneamente.**
- **Los diámetros interior y exterior de los anillos de impacto se adaptan con precisión a las dimensiones de los rodamientos de contacto rodante.**
- **Material extremadamente resistente a los impactos para una larga vida útil de los anillos de impacto y los manguitos de impacto.**
- **Los anillos de impacto se presionan sobre los manguitos de impacto para que no sea posible aflojarlos de forma independiente.**
- **También es adecuado para montar manguitos, juntas, poleas, etc.**
- **Adecuado para 222 tamaños de rodamiento diferentes.**
- **Simatool Fitting Tool FT-P es el complemento ideal para trabajar con prensas y fuerzas de montaje de hasta 5 toneladas.**
- **Montaje rápido, preciso y seguro de cojinetes y juntas.**

- **Los anillos de impacto están claramente marcados para poder seleccionarse de forma rápida y fácil.**
- **Todos los componentes de la carcasa están disponibles como piezas de repuesto.**
- **Los rodamientos tienen una vida útil significativamente más larga si se instalan correctamente.**
- **Gracias al adaptador especial DC del FT-P, los anillos en C del simatool FT 33 también se pueden utilizar en prensas.**

Aplicación:

Montaje rápido, preciso y seguro de rodamientos de bolas (de rodillos) mediante **transmisión de fuerza uniforme** a los cojinetes. También adecuados para el montaje de casquillos, anillos obturadores y poleas.

Contenido:

3 casquillos percutores, Ø 25; 40; 60 mm.

1 juego de anillos de impacto Ø interior 10 mm (Ø exterior 26; 30; 35 mm)

1 juego de anillos de impacto interior 12 mm (Ø exterior 28; 32; 37 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 15 mm (Ø exterior 32; 35; 42 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 17 mm (Ø exterior 35; 40; 47 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 20 mm (Ø exterior 42; 47; 52 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 25 mm (Ø exterior 47; 52; 62 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 30 mm (Ø exterior 55; 62; 72 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 35 mm (Ø exterior 62; 72; 80 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 40 mm (Ø exterior 68; 80; 90 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 45 mm (Ø exterior 75; 85; 100 mm)

1 juego de anillos de impacto Ø interior 50 mm (Ø exterior 80; 90; 110 mm).

Pieza de repuesto:

Anillos de impacto de recambio n.º 884005.

Descripción técnica

Tipo de producto

Casquillo de golpe

Accesorios

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
A10/26 mm

884005 A10/26

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
A10/30 mm

884005 A10/30

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
A10/35 mm

884005 A10/35

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A12/28 mm	884005 A12/28
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A12/32 mm	884005 A12/32
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A12/37 mm	884005 A12/37
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A15/32 mm	884005 A15/32
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A15/35 mm	884005 A15/35
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A15/42 mm	884005 A15/42
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A17/35 mm	884005 A17/35
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A17/40 mm	884005 A17/40
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior A17/47 mm	884005 A17/47
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B20/42 mm	884005 B20/42
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B20/47 mm	884005 B20/47
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B20/52 mm	884005 B20/52
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B25/47 mm	884005 B25/47
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B25/52 mm	884005 B25/52
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B25/62 mm	884005 B25/62
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B30/55 mm	884005 B30/55
Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior B30/62 mm	884005 B30/62
	884005 B30/72

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
B30/72 mm

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C35/62 mm

884005 C35/62

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C35/72 mm

884005 C35/72

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C35/80 mm

884005 C35/80

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C40/68 mm

884005 C40/68

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C40/80 mm

884005 C40/80

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C40/90 mm

884005 C40/90

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C45/75 mm

884005 C45/75

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C45/85 mm

884005 C45/85

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C45/100 mm

884005 C45/100

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C50/80 mm

884005 C50/80

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C50/90 mm

884005 C50/90

Anillo de impacto de repuesto Ø interior / Ø exterior
C50/110 mm

884005 C50/110