



Filo de cincel de recambio, Para tuercas: M18-M30



Datos de pedido

Número de pedido	884910 M18-M30
GTIN	4021176111518
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Por medio de la prensa hidráulica, desprende las tuercas inseparables o agarrotadas (de las clases de calidad 5 – 10) sin dañar los pernos roscados. Está doblemente acodado, lo que permite trabajar también en lugares de difícil acceso. Con filo de cincel templado. Se acciona solamente mediante apriete del tornillo de presión. Una vez arrancada la tuerca, se vuelve a desenroscar el tornillo de presión y se hace retroceder el cincel arrancador hasta el tope. Tam. M18 – M30 para tornillos de acero fino, hasta M30 en la calidad 8, hasta M24 en la calidad 10.

Idóneo para:

N.º 884900.

Nota:

El tornillo de presión se ha de apretar **con 60 Nm como máximo** en el tam. M4 – M14, **con 70 Nm como máximo** en el tam. M14 – M24 y **con 120 Nm como máximo** en el tam. M18 – M30. La superación de los pares de apriete no está permitida y puede provocar la destrucción de la herramienta con el consiguiente peligro de accidentes.

Descripción técnica

Para tuercas	M18-M30
Anchura del filo de cincel	37 mm
Tipo de producto	Filo de cincel

