

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-920, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094385 7
GTIN	10076490489417
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: Canales microscópicos en el recubrimiento de nitrilo evacuan el aceite de la superficie de contacto y garantizan una sujeción segura. Especialmente apropiado para la metalurgia, mantenimiento general de plantas y máquinas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Agarre con aceite	muy satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Forma ajustada	muy satisfactorio
Transpirabilidad	satisfactorio
exento de silicona	no

Exento de DMF	no
Material recubrimiento	Nitrilo
Agarre en mojado	satisfactorio
Talla de guante	7
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	3131A
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	246 mm
Color	azul
Peso	25 g
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Material	Nitril
Tipo de producto	Guantes multiuso