



Arrancatuercas mecánico, Para tuercas: M2-M6



Datos de pedido

Número de pedido	884850 M2-M6
GTIN	4021176019906
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Arrancatuercas mecánico para desprender tuercas agarrotadas o giradas en exceso (hasta clase de calidad 6) sin dañar los pernos roscados. Fácil desenroscado del cincel (con filo templado), sin engancharse.

Anchura del filo de cincel: 8 mm

Longitud completa sin husillo de presión: 58,5 mm

Abertura de sujeción: 4 - 10 mm

Descripción técnica

Anchura del filo de cincel	8 mm
Longitud completa sin husillo de presión	58,5 mm
Abertura de sujeción	4 - 10 mm
Para tuercas	M2-M6
Tipo de producto	Arrancatuercas