

Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 400 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 3000/1300mm



Datos de pedido

Número de pedido	990502 3000/1300
GTIN	4004514217783
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una **carga máxima por compartimento** de 150 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

- **Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- **Anclaje al suelo adecuado n.º 990854.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Montaje estantería	Estantería de ampliación
Altura de la estantería	3000 mm
Número de estantes	7
Número bastidores perfilados	1
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1306 mm
Profundidad de estante	400 mm
Profundidad de estantería	400 mm
Estante Anchura	1300 mm
Carga del panel máxima	1600 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 400 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

Accesorios

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 200X400 mm	990581 200X400
Estante, galvanizado anchura×profundidad 1300X400 mm	990580 1300X400
	990581 300X400

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 300X400 mm

Surtido de tirantes en cruz Adecuado para anchura de
estantería 1300 mm

990855 1300

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 500X400 mm

990581 500X400

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 400X400 mm

990581 400X400

Pie de sujeción

990852