

**Honeywell****Par de guantes Polytril™ Top, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094440 9
GTIN	3603835500195
Clase de artículo	09A

**Descripción****Ejecución:**

Polytril™ Top. Guantes con **recubrimiento total de nitrilo en la muñeca** para trabajos pesados en entornos aceitosos y mojados. Muy resistente a la suciedad gracias a la coloración oscura. Especialmente adecuado para trabajos de montaje en entornos aceitosos y grasientos, trabajos al aire libre en condiciones ambientales húmedas, construcción.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Material recubrimiento	Nitrilo
Exento de DMF	no
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Agarre en mojado	muy satisfactorio
Quality Dress	Polytril Top

Protección contra el calor	no disponible
Forma ajustada	satisfactorio
Transpirabilidad	no disponible
Agarre con aceite	muy satisfactorio
Talla de guante	9
Serie	Polytril™
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	10
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	4121X
Material de base	Poliamida
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Longitud	230 - 270 mm
Color	negro
Peso	50-70 g
Tecnología de punto	13G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	1
Tipo de producto	Guantes multiuso