



Arrancatuercas mecánico, Para tuercas: M12-M18



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 884850 M12-M18 |
| GTIN | 4021176020148 |
| Clase de artículo | 83U |

Descripción

Ejecución:

Arrancatuercas mecánico para desprender tuercas agarrotadas o giradas en exceso (hasta clase de calidad 6) sin dañar los pernos roscados. Fácil desenroscado del cincel (con filo templado), sin engancharse.

Descripción técnica

| | |
|--|----------------|
| Longitud completa sin husillo de presión | 105 mm |
| Anchura del filo de cincel | 14 mm |
| Para tuercas | M12-M18 |
| Abertura de sujeción | 19 - 27 mm |
| Tipo de producto | Arrancatuercas |