

## Estantería básica con estantes, Profundidad 600 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2000/750mm



### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 990508 2000/750 |
| GTIN              | 4004514204837   |
| Clase de artículo | 96P             |

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una **carga máxima por compartimento** de 150 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

**Carga por módulo:** con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

#### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal + 60 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal +6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 36 mm

#### Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

#### Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

#### Nota:

- **Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- **Anclaje al suelo adecuado n.º 990854.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

## Descripción técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Altura  | 2000 mm              |
| Altura de la estantería   | 2000 mm              |
| Número de estantes  | 5                    |
| Montaje estantería  | Estantería básica    |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura   | 810 mm               |
| Profundidad   | 636 mm               |
| Anchura   | 810 mm               |
| Número bastidores perfilados  | 2                    |
| Profundidad de estante  | 600 mm               |
| Profundidad de estantería   | 600 mm               |
| Estante Anchura   | 750 mm               |
| Carga del panel máxima  | 1300 kg              |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg               |
| Grosor estante  | 25 mm                |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm                |
| Ejecución de montaje  | Estantería encajable |
| Material  | galvanizado          |
| Atributo del nombre de producto   | Profundidad 600 mm   |
| Tipo de producto  | Estantería de baldas |