

Honeywell**Par de guantes Polytril™, Talla de guante: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094370 10
GTIN	3603835500065
Clase de artículo	09A

Descripción**Ejecución:**

Polytril™. Guantes con revestimiento de nitrilo para el manejo de pequeñas piezas en entornos grasientos, húmedos y sucios.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Exento de DMF	no
Transpirabilidad	satisfactorio
Quality Dress	Polytril
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Agarre en mojado	satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible

Agarre con aceite	muy satisfactorio
Talla de guante	10
Material recubrimiento	Nitrilo
Forma ajustada	muy satisfactorio
Serie	Polytril™
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	10
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	4121X
Material de base	Poliamida
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	220 - 260 mm
Color	blanco / gris
Peso	36-50 g
Tecnología de punto	13G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	1
Tipo de producto	Guantes multiuso