

Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 600 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2000/1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	990510 2000/1000
GTIN	4004514202703
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una **carga máxima por compartimento** de 150 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

- **Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- **Anclaje al suelo adecuado n.º 990854.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Número de estantes	5
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1006 mm
Altura de la estantería	2000 mm
Número bastidores perfilados	1
Profundidad de estante	600 mm
Profundidad de estantería	600 mm
Estante Anchura	1000 mm
Carga del panel máxima	1300 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

Accesorios

Estante, galvanizado anchura×profundidad 1000X600 mm	990580 1000X600
Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 200X600 mm	990581 200X600
	990581 500X600

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 500X600 mm

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 400X600 mm

990581 400X600

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 300X600 mm

990581 300X600

Pie de sujeción

990852