

**Honeywell****Par de guantes Polytril™ Top, Talla de guante: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094440 10
GTIN	3603835500201
Clase de artículo	09A

**Descripción****Ejecución:**

Polytril™ Top. Guantes con **recubrimiento total de nitrilo en la muñeca** para trabajos pesados en entornos aceitosos y mojados. Muy resistente a la suciedad gracias a la coloración oscura. Especialmente adecuado para trabajos de montaje en entornos aceitosos y grasientos, trabajos al aire libre en condiciones ambientales húmedas, construcción.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Protección contra el calor	no disponible
Forma ajustada	satisfactorio
Agarre en mojado	muy satisfactorio
Transpirabilidad	no disponible
Sensibilidad al tacto	satisfactorio

Material recubrimiento	Nitrilo
Talla de guante	10
Exento de DMF	no
Quality Dress	Polytril Top
Agarre con aceite	muy satisfactorio
Serie	Polytril™
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	10
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	4121X
Material de base	Poliamida
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Longitud	230 - 270 mm
Color	negro
Peso	50-70 g
Tecnología de punto	13G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	1
Tipo de producto	Guantes multiuso