



Par de guantes Sahara® 100, Talla de guante: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094413 7
GTIN	4008198710073
Clase de artículo	04Q

Descripción

Ejecución:

Sahara® 100. Guante de punto elástico de algodón con puño de punto y recubrimiento de nitrilo de 3/4 para la protección segura y cómoda al realizar trabajos con piezas aceitosas y mojadas.

Oeko-Tex Standard 100 y según UE 1935/2004 apto para la **manipulación de alimentos**.

Especialmente apropiado para trabajos con piezas mojadas o aceitosas, trabajos de cerrajería, trabajos de jardinería, sector de construcción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Sensibilidad al tacto	moderado
Quality Dress	Sahara 100
Agarre en mojado	muy satisfactorio
Agarre con aceite	moderado

Forma ajustada	satisfactorio
Transpirabilidad	moderado
Protección contra el calor	no disponible
Exento de DMF	sí
Talla de guante	7
Material recubrimiento	Nitrilo
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	13
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	exento de látex
propiedad electrostática	0,9 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Material de base	Algodón
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	240 - 260 mm
Color	amarillo
Peso	81 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	1
Tipo de producto	Guantes multiuso