


Estantería de brazo voladizo, por un lado, Profundidad 500 mm, Ancho de estantería: 6250mm



Datos de pedido

Número de pedido	991712 6250
GTIN	2050001760500
Clase de artículo	960

Descripción

Ejecución:

Soportes perfiles IPE IPE 120 laminados en caliente. Brazos voladizos perfil IPE atornillado. Seguro contra caída por rodadura, soldado. Brazos voladizos para seguro contra caída por rodadura encajable a petición.

Descripción:

Medidas de construcción:

Número de módulos x distancia entre centros de soportes + 1 ancho de soporte (64 mm). Profundidad total = profundidad nominal + 120 mm para soportes o pie de soporte (aplicable para estanterías de un lado y por los dos lados).

Suministro:

Todas las estanterías incluyen elementos de unión horizontal y tirantes en cruz, así como fijaciones de carga pesada para el anclaje al suelo.

Lacado:

Soporte RAL 5010 azul de genciana, brazos voladizos RAL 2004 naranja.

Nota:

- **Otras medidas suministrables de forma estándar: Alturas 2000 / 3000 / 3500 mm. Profundidad 750 mm. Anchos 750 / 1000 mm.**
- **Estanterías con brazos salientes con dimensiones y resistencias diferentes a petición.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Medida eje = anchura de compartimento	1250 mm
Número de soportes de estantería	6
Número de módulos de estantería	5
Medida construcción	6314 mm
Número de niveles	5
Ancho de estantería	6250 mm
Número de brazos salientes por un lado	24
Altura de la estantería	2500 mm
Brazo saliente, capacidad de carga	400 kg
Estantería con brazos salientes, altura	2500 mm
Regulación de la altura en el intervalo	100 mm
Ejecución de montaje	Brazos voladizos atornillados
Brazo saliente, profundidad	400-600 mm
Selección del color	RAL 5010, 2004
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Profundidad de un lado	500 mm
Capacidad de carga por brazo soporte	400 kg
Capacidad de carga por soporte incluido piso base	2000 kg
Tipo de producto	Estantería de brazo voladizo