

Cubeta de aluminio, Profundidad: 600mm



Datos de pedido

Número de pedido	991723 600
GTIN	2050001760807
Clase de artículo	960

Descripción

Ejecución:

Cubeta de aluminio. Capacidad de carga máx. 40 kg por cubeta. En la parte inferior hay soldado un riel en U para bloquear y atirantar. Biselado lado longitudinal 30 mm de altura. Las cubetas de aluminio no están barnizadas.

Idóneo para:

Estanterías brazo voladizo n.º 991711 – 991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.

Descripción técnica

Profundidad	600 mm
Altura reborde lado longitudinal	30 mm
Anchura	1250 mm
Intervalo de empleo	Kragarmregal
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	40 kg
Material	Aluminio
Tipo de producto	Cubeta