


## Parrilla de enrejado, Profundidad: 400mm



### Datos de pedido

Número de pedido	991724 400
GTIN	2050001760814
Clase de artículo	960

### Descripción

**Ejecución:**

Para el apoyo en los brazos voladizos. Parrilla de enrejado galvanizada por inmersión en caliente. Capacidad de carga máx. 400 kg por parrilla de enrejado.

Se puede atornillar a los brazos salientes con 2 lengüetas de fijación.

**Idóneo para:**

Estanterías brazo voladizo n.º 991711 – 991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.

**Suministro:**

Rejilla, 2 lengüetas de fijación, 2 tornillos autorroscantes de 6 × 16 mm.

### Descripción técnica

Anchura	1250 mm
Altura	30 mm
Profundidad	400 mm
Intervalo de empleo	Kragarmregal
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	400 kg
Material	galvanizado
Tipo de producto	Parrilla de enrejado

