



Par de guantes KryTech 579, Talla de guante: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094465 9
GTIN	3245425791295
Clase de artículo	06D

Descripción

Ejecución:

KryTech 579. Para trabajos muy sensibles en un entorno de trabajo sucio y seco. Gran destreza con los dedos y sensibilidad al tacto máxima. **Material transpirable y absorbente del sudor.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
exento de silicona	sí
Agarre con aceite	moderado
Forma ajustada	satisfactorio
Talla de guante	9
Protección contra el calor	no disponible

EN 388 resistencia al traspaso	3
Exento de DMF	no
Material recubrimiento	PU
Transpirabilidad	satisfactorio
EN 388 resistencia a la abrasión	4
EN 388 resistencia al corte	3
Agarre en mojado	moderado
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	96
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	4342B
Material de base	PEHD
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / blanco
Peso	25 g
Longitud	220 - 270 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes