


Estantería de brazo voladizo, por los dos lados, Profundidad 2 × 500 mm, Ancho de estantería: 5000mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 991717 5000 |
| GTIN | 2050001760647 |
| Clase de artículo | 960 |

Descripción

Ejecución:

Soportes perfiles IPE IPE 120 laminados en caliente. Brazos voladizos perfil IPE atornillado. Seguro contra caída por rodadura, soldado. Brazos voladizos para seguro contra caída por rodadura encajable a petición.

Descripción:

Medidas de construcción:

Número de módulos x distancia entre centros de soportes + 1 ancho de soporte (64 mm). Profundidad total = profundidad nominal + 120 mm para soportes o pie de soporte (aplicable para estanterías de un lado y por los dos lados).

Suministro:

Todas las estanterías incluyen elementos de unión horizontal y tirantes en cruz, así como fijaciones de carga pesada para el anclaje al suelo.

Lacado:

Soporte RAL 5010 azul de genciana, brazos voladizos RAL 2004 naranja.

Nota:

- **Otras medidas suministrables de forma estándar: Alturas 2000 / 3000 / 3500 mm. Profundidad 750 mm. Anchos 750 / 1000 mm.**
- **Estanterías con brazos salientes con dimensiones y resistencias diferentes a petición.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------------------|
| Altura de la estantería | 2500 mm |
| Medida construcción | 5064 mm |
| Número de soportes de estantería | 5 |
| Medida eje = anchura de compartimento | 1250 mm |
| Ancho de estantería | 5000 mm |
| Número de módulos de estantería | 4 |
| Número de niveles | 10 |
| Número de brazos salientes por ambos lados | 40 |
| Brazo saliente, capacidad de carga | 400 kg |
| Estantería con brazos salientes, altura | 2500 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 100 mm |
| Ejecución de montaje | Brazos voladizos atornillados |
| Brazo saliente, profundidad | 400-600 mm |
| Selección del color | RAL 5010, 2004 |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 2 × 500 mm |
| Profundidad de ambos lados | 500 mm |
| Capacidad de carga por brazo soporte | 400 kg |
| Capacidad de carga por soporte incluido piso base | 4000 kg |
| Tipo de producto | Estantería de brazo voladizo |