

Garant**Tornillo de banco paralelo con placa giratoria, Anchura de mordazas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967010 125
GTIN	4045197612250
Clase de artículo	91J

Descripción**Ejecución:**

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).

Con placa giratoria, puede girar 360° y se puede bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	190 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Material	Fundición altamente resistente (GG 25)

Anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 125 mm	967729 125
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 125 mm	967711 125
Placa giratoria individual Anchura de mordazas 125 mm	967020 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 125 mm	967721 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 125 mm	967728 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 125 mm	967723 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 125 mm	967722 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 125 mm	967726 125
Par de mordazas de recambio estriadas Anchura de mordazas 125 mm	967040 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 125 mm	967727 125
Surtido de mordazas magnéticas para tornillos de banco Ancho de bocas 125 mm	967702 125
Par de mordazas de recambio rectificadas Anchura de mordazas 125 mm	967045 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 125 mm	967724 125
	967328 300X250

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño
300X250
