

Garant**Tornillo de banco paralelo Con placa giratoria, Anchura de mordazas: 100mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 967120 100 |
| GTIN | 4045197612557 |
| Clase de artículo | 91J |

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado. Guía doblemente reajutable. Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

Ventaja:

- **Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.**
- **Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.**
- **Muletilla intercambiable.**
- **Escala de ancho de apertura grabada.**

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Material | Acero forjado en estampa |
| Dirección de apertura | Con apertura hacia delante |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Anchura de mordazas | 100 mm |
| Mordazas intercambiables | no |
| Tipo de producto | Tornillo paralelo |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm | 967728 100 |
| Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250 | 967328 300X250 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm | 967729 100 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 100 mm | 967727 100 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 100 mm | 967724 100 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm | 967722 100 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm | 967721 100 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 100 mm | 967726 100 |
| Placa de base para tornillo de banco | 967330 |
| Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 100 | 967140 100 |
| Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm | 967711 100 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm | 967723 100 |