

Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR, Anchura de mordazas: 100mm**Datos de pedido**

Número de pedido	967060 100
GTIN	2050002047457
Clase de artículo	97G

Descripción**Ejecución:**

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa.

Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Peso	12 kg
Material	Fundición gris altamente resistente (GG 22)
Abertura de sujeción	140 mm

Profundidad de sujeción	84 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	16 - 75 mm
Anchura de mordazas	100 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Regulador de altura para el tornillo de banco LEINEN-JUNIOR n.º 967060 Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967510 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 100 mm	967724 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco caucho, liso Ancho de bocas 100 mm	967727 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm	967723 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Placa giratoria para tornillo de banco LEINEN-JUNIOR Anchura de mordazas 100 mm	967070 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro, liso Ancho de bocas 100 mm	967726 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
Par de mordazas de recambio con tornillos, reversibles estriadas / rectificadas Anchura de mordazas 100 mm	967080 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm	967711 100

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño
300X250

967328 300X250

Placa de base para tornillo de banco

967330