

Garant**Tornillo de banco paralelo con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 80mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 967030 80 |
| GTIN | 4045197612328 |
| Clase de artículo | 91J |

Descripción**Ejecución:**

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapezoidal totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están rectificadas, y pueden sustituirse por mordazas estriadas (ver mordazas de recambio).

Aplicación:

Para la sujeción en plataformas de trabajo.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Dirección de apertura | Con apertura hacia atrás |
| Abertura de sujeción | 100 mm |
| Peso | 7 kg |

| | |
|----------------------|--|
| Material | Fundición altamente resistente (GG 25) |
| Abertura de sujeción | 0 - 60 mm |
| Anchura de mordazas | 80 mm |
| Tipo de producto | Tornillo paralelo |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250 | 967328 300X250 |
| Par de mordazas de recambio estriadas Anchura de mordazas 80 mm | 967040 80 |
| Par de mordazas de recambio rectificadas Anchura de mordazas 80 mm | 967045 80 |
| Placa de base para tornillo de banco | 967330 |