

**Par de guantes 03410, Talla de guante: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094423 10
GTIN	4059904105362
Clase de artículo	09H

Descripción**Ejecución:**

Guantes de jersey de algodón robustos con revestimiento de nitrilo para aplicaciones medianas y pesadas. Notablemente más duraderos que los guantes de cuero pesados y más robustos y flexibles que los guantes de PVC. Eficaz barrera contra el aceite y la grasa. Adecuado especialmente para piezas de fundición gruesas, moldeado de plástico, acero en barra, chapa, cables de alto rendimiento, materiales de construcción, madera sin transformar. 03410. Con puño de punto y recubrimiento 3/4 para conservar la transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Exento de DMF	sí
Transpirabilidad	moderado
Forma ajustada	satisfactorio

Protección contra el calor	no disponible
Talla de guante	10
exento de silicona	sí
Sensibilidad al tacto	moderado
Material recubrimiento	Nitrilo
Agarre en mojado	muy satisfactorio
Agarre con aceite	moderado
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
EN 388	4221X
Material de base	Algodón
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	azul / natural
Peso	40,8 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso