

Garant**Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967100 100
GTIN	4045197694157
Clase de artículo	91J

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado. Guía doblemente reajustable.

Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

Leyenda:

Lunas con protección contra caída.

Escala graduada grabada.

Ajuste guía: Tornillos de cabeza con hexágono interior con arandelas de presión de latón – movimiento muy suave.

Potentes mordazas de sujeción de tubos.

Ventaja:

- **Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.**
- **Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.**
- **Muletilla intercambiable.**
- **Escala de ancho de abertura grabada.**

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descripción técnica

Profundidad de sujeción	65 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	6 kg
Material	Acero forjado en estampa
Abertura de sujeción	90 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	3/4 – 1.3/4 pul
Anchura de mordazas	100 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967100/7110 Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967520 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco Anchura de mordazas del tornillo de banco 100 mm	967565 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm	967723 100
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967140 100
	967328 300X250

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño
300X250

Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco
con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm

967711 100

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho,
liso Ancho de bocas 100 mm

967727 100

Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro,
liso Ancho de bocas 100 mm

967726 100

Par de mordazas magnéticas para tornillo de
banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de
bocas 100 mm

967724 100