

Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR, Anchura de mordazas: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	967060 125
GTIN	2050002047464
Clase de artículo	97G

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa.

Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descripción técnica

Profundidad de sujeción	88 mm
Material	Fundición gris altamente resistente (GG 22)
Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Peso	24 kg

Abertura de sujeción	180 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	16 - 68 mm
Anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, liso, estándar Ancho de bocas 125 mm	967721 125
Regulador de altura para el tornillo de banco LEINEN-JUNIOR n.º 967060 Adecuado para tornillo de banco tam. 125	967510 125
Placa giratoria para tornillo de banco LEINEN-JUNIOR Anchura de mordazas 125 mm	967070 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, prisma Ancho de bocas 125 mm	967729 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 125 mm	967724 125
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 125 mm	967711 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 125 mm	967722 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco caucho, liso Ancho de bocas 125 mm	967727 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro, liso Ancho de bocas 125 mm	967726 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 125 mm	967723 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, estriado Ancho de bocas 125 mm	967728 125

Par de mordazas de recambio con tornillos, reversibles estriadas / rectificadas Anchura de mordazas 125 mm	967080 125
Placa de base para tornillo de banco	967330
Surtido de mordazas magnéticas para tornillos de banco Ancho de bocas 125 mm	967702 125