


Garant

**Estantería básica para cargas pesadas con 2 bastidores verticales,
Profundidad útil 1350 mm, Altura: 2500mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	993000 2500
GTIN	4045197521859
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Bastidor vertical de perfil en C, 100 mm de ancho. Con perforación de enganche a intervalos de 50 mm para enganchar los estantes extraíbles. Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual), estante de cabeza y panel posterior (4 piezas para tam. 2000, 5 piezas para tam. 2500).

Aplicación:

Para el equipamiento con estantes extraíbles n.º 993101; 993111, así como con paredes laterales n.º 993260; 993270, puertas batientes n.º 993321; 993331 y cierre corredizo eléctrico n.º 993310 – 993316.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Carga por módulo (módulo independiente)	4000 kg
Altura útil	2390 mm
Equipamiento máximo con estante extraíble/estante	4
Altura	2500 mm
Capacidad de carga estante de cabeza	500 kg
Grosor material	2 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	4000 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 1350 mm
Anchura	1120 mm
Profundidad	1370 mm
Anchura útil	920 mm
Profundidad útil	1350 mm
Almacenamiento de palés	Almacenamiento longitudinal de palés
Tipo de producto	Estantería para cargas pesadas