



Par de guantes KryTech 579, Talla de guante: 10



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094465 10 |
| GTIN | 3245425791202 |
| Clase de artículo | 06D |

Descripción

Ejecución:

KryTech 579. Para trabajos muy sensibles en un entorno de trabajo sucio y seco. Gran destreza con los dedos y sensibilidad al tacto máxima. **Material transpirable y absorbente del sudor.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Forma ajustada | satisfactorio |
| EN 388 resistencia a la abrasión | 4 |
| Agarre en mojado | moderado |
| Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio |
| Material recubrimiento | PU |
| EN 388 resistencia al corte | 3 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Talla de guante | 10 |
| Protección contra el calor | no disponible |
| Exento de DMF | no |
| Transpirabilidad | satisfactorio |
| EN 388 resistencia al traspaso | 3 |
| exento de silicona | sí |
| EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 |
| Agarre con aceite | moderado |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Contenido | 96 |
| Característica de los guantes | exento de látex |
| EN 388 | 4342B |
| Material de base | PEHD |
| Recubrimiento | PU |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | gris / blanco |
| Peso | 25 g |
| Longitud | 220 - 270 mm |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | B |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |