

Garant

Cierre corredizo para estantería básica ancho de panel interior, Profundidad útil 950 mm, Adecuado para altura estantería: 2500mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	993314 2500
GTIN	4045197613424
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Saliente de cierres corredizos eléctricos. Rieles guía de aluminio extruido, perfiles de cierres corredizos de aluminio enrollado sin ranura para la luz. Rieles guía laterales con sellado de cepillos doble. Accionamiento eléctrico con motor por radio y desconexión del par de giro, con un emisor manual de radio de 1 canal protegido contra las salpicaduras de agua. Parada automática por desconexión en caso de obstáculos.

Lacado:

Bastidor **siempre** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Adecuado para altura estantería	2500 mm
Altura de montaje	2685 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2430
Cantidad de pilas contenidas	1

Intervalo de empleo	Estantería especial
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 950 mm
Anchura	1475 mm
Profundidad	105 mm
Tipo de producto	Cierres corredizos