

Garant

Panel lateral de varias piezas, Profundidad útil 1350 mm, Adecuado para altura estantería: 2500mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	993260 2500
GTIN	4045197522030
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Pared lateral de chapa de acero con chapas que se fijan una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente una estantería (no se puede incorporar entre dos módulos de estantería). Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda y por la derecha se han de pedir 2 unidades de paredes laterales (de 5 piezas).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **por recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Adecuado para altura estantería	2500 mm
Altura	2375 mm
Intervalo de empleo	Estantería para cargas pesadas
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 1350 mm

Anchura	1321 mm
Profundidad	2 mm
Adecuado para profundidad estantería	1370 mm
Tipo de producto	Pared lateral