

Garant

Cierre corredizo para estantería básica ancho de panel interior, Profundidad útil 1350 mm, Adecuado para altura estantería: 2000mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	993310 2000
GTIN	4045197611772
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Saliente de cierres corredizos eléctricos. Rieles guía de aluminio extruido, perfiles de cierres corredizos de aluminio enrollado sin ranura para la luz. Rieles guía laterales con sellado de cepillos doble. Accionamiento eléctrico con motor por radio y desconexión del par de giro, con un emisor manual de radio de 1 canal protegido contra las salpicaduras de agua. Parada automática por desconexión en caso de obstáculos.

Lacado:

Bastidor **siempre** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura de montaje	2185 mm
Adecuado para altura estantería	2000 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2430
Cantidad de pilas contenidas	1

Intervalo de empleo	Estantería especial
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 1350 mm
Anchura	1075 mm
Profundidad	105 mm
Tipo de producto	Cierres corredizos