

RIDGID
Peddinghaus**Tornillo de banco paralelo "Matador", Anchura de mordazas: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967170 100
GTIN	
Clase de artículo	93R

Descripción**Ejecución:**

- Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
- Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
- Husillo protegido contra la suciedad.
- Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
- Guía templada reajutable.
- Escala graduada para preajuste rápido.
- Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado.

Modelo fijo.**Leyenda:**

hasta 90 mm como máx.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Partes opcionales:Mordazas adicionales n.º 967210; 967215; 967220; 967225, **a partir de tam. 120 mm.****Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967530.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	6 kg
Abertura de sujeción	125 mm
Profundidad de sujeción	65 mm
Anchura de mordazas	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm	967711 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 100 mm	967724 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm	967723 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 100 mm	967727 100
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 100 mm	967726 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250