

Garant**Tornillo de banco paralelo con placa giratoria y mordazas intercambiables,
Anchura de mordazas: 120mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967130 120
GTIN	4045197613738
Clase de artículo	91J

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado. Guía doblemente reajutable.

Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso (intercambiables).

Ventaja:

- **Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.**
- **Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.**
- **Muletilla intercambiable.**
- **Escala de ancho de abertura grabada.**

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Material	Acero forjado en estampa
Anchura de mordazas	120 mm
Mordazas intercambiables	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas de recambio con tornillos para tornillo de banco Anchura de mordazas 120 mm	967145 120
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Sistema de sujeción con mordaza orientable Anchura de mordazas 120 mm	967150 120
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 120	967140 120