

RIDGID
Peddinghaus**Tornillo de banco paralelo "Matador", Anchura de mordazas: 120mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967170 120
GTIN	
Clase de artículo	93R

Descripción**Ejecución:**

- Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
- Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
- Husillo protegido contra la suciedad.
- Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
- Guía templada reajutable.
- Escala graduada para preajuste rápido.
- Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado.

Modelo fijo.**Leyenda:**

hasta 90 mm como máx.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Partes opcionales:Mordazas adicionales n.º 967210; 967215; 967220; 967225, **a partir de tam. 120 mm.****Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967530.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Profundidad de sujeción	80 mm
Peso	10 kg
Abertura de sujeción	150 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	1/8 – 4 pul
Anchura de mordazas	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 120 mm	967724 120
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 120 mm	967722 120
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 120 mm	967711 120
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 120 mm	967723 120