

RIDGID
Peddinghaus**Tornillo de banco paralelo "Matador", Anchura de mordazas: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967170 140
GTIN	
Clase de artículo	93R

Descripción**Ejecución:**

- Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
- Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
- Husillo protegido contra la suciedad.
- Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
- Guía templada reajustable.
- Escala graduada para preajuste rápido.
- Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado.

Modelo fijo.**Leyenda:**

hasta 90 mm como máx.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Partes opcionales:Mordazas adicionales n.º 967210; 967215; 967220; 967225, **a partir de tam. 120 mm.****Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967530.

Descripción técnica

Peso	18 kg
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Profundidad de sujeción	95 mm
Abertura de sujeción	200 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	1/8 – 5 pul
Anchura de mordazas	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 140 mm	967723 140
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 140 mm	967724 140
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 140 mm	967722 140
Mordaza de sujeción de tubos (unidad) para "Matador" Anchura de mordazas 140 mm	967210 140
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 140 mm	967711 140