

**RIDGID**  
Peddinghaus**Tornillo de banco paralelo "Matador", Anchura de mordazas: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967170 160
GTIN	
Clase de artículo	93R

**Descripción****Ejecución:**

- Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
- Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
- Husillo protegido contra la suciedad.
- Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
- Guía templada reajutable.
- Escala graduada para preajuste rápido.
- Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalado.

**Modelo** fijo.**Leyenda:**

hasta 90 mm como máx.

**Suministro:**

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**Mordazas adicionales n.º 967210; 967215; 967220; 967225, **a partir de tam. 120 mm.****Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967530.

**Descripción técnica**

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Abertura de sujeción	225 mm
Profundidad de sujeción	120 mm
Peso	25 kg
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	1/8 – 6 pul
Anchura de mordazas	160 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 160 mm	967723 160
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 160 mm	967722 160
Mordaza de sujeción de tubos (unidad) para "Matador" Anchura de mordazas 160 mm	967210 160
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de acero, lisas, para "Matador" Anchura de mordazas 160 mm	967215 160
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 160 mm	967724 160
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 160 mm	967711 160
Placa de base para tornillo de banco	967330