



Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	967260 100
GTIN	4045197694263
Clase de artículo	92H

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial.

Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad.

Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Placa giratoria n.º 96 7280, estribo de sujeción n.º 967290.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967550.

Descripción técnica

Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con Ø exterior	3/8 – 2.1/2 pul
Material	Acero forjado en estampa
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante

Abertura de sujeción	125 mm
Peso	6 kg
Anchura de mordazas	100 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967280 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm	967711 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Par de mordazas de sujeción de tubos Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967285 100
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco caucho, liso Ancho de bocas 100 mm	967727 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm	967723 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro, liso Ancho de bocas 100 mm	967726 100
Estribo de sujeción individual Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967290 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
	967724 100

Par de mordazas magnéticas para tornillo de
bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de
bocas 100 mm
