



## Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	967260 125
GTIN	4045197694270
Clase de artículo	92H

### Descripción

#### Ejecución:

**Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.**

**Con apertura hacia delante.** Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial.

Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad.

Guía reajutable; superficie de yunque ancha templada.

#### Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

#### Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Placa giratoria n.º 96 7280, estribo de sujeción n.º 967290.

#### Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967550.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción	150 mm
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con Ø exterior	3/8 – 3 pul
Material	Acero forjado en estampa

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	10 kg
Anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 125 mm	967729 125
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 125	967280 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 125 mm	967721 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 125 mm	967726 125
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 125 mm	967723 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 125 mm	967728 125
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 125 mm	967722 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 125 mm	967724 125
Surtido de mordazas magnéticas para tornillos de banco Ancho de bocas 125 mm	967702 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 125 mm	967727 125
Estribo de sujeción individual Adecuado para tornillo de banco tam. 125	967290 125

Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967260  
Adecuado para tornillo de banco tam. 125

967550 125

Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco  
con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 125 mm

967711 125

Par de mordazas de sujeción de tubos Adecuado para  
tornillo de banco tam. 125

967285 125