

Garant
Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca, SK 50, Rosca M × Longitud L1: M12X281

Datos de pedido

Número de pedido	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:
Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.
Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835.

Oscilación: amortiguado

Longitud de voladizo medida A: 300 mm

 Ø de la perforación D₁: 12,5 mm

 Ø D₂: 21 mm

Ø exterior D: 49 mm

 Longitud útil L₁: 281 mm

 L₂: 7,5 mm

Descripción técnica

Rosca M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Longitud de voladizo medida A	300 mm
Ø de la perforación D ₁	12,5 mm
Longitud útil L ₁	281 mm

Ø exterior D	49 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca