

Garant
Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M12X181

Datos de pedido

Número de pedido	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:
Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.
Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835.

Oscilación: amortiguado

Longitud de voladizo medida A: 200 mm

 Ø de la perforación D₁: 12,5 mm

 Ø D₂: 21 mm

Ø exterior D: 38 mm

 Longitud útil L₁: 181 mm

 L₂: 7,5 mm

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	12,5 mm
Longitud útil L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Rosca M	M12×181
Ø exterior D	38 mm

Longitud de voladizo medida A	200 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca