

**Garant****Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca, SK 50, Rosca M × Longitud L1: M16X281****Datos de pedido**

Número de pedido	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:****Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.****Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835.

Oscilación: amortiguado

Longitud de voladizo medida A: 300 mm

Ø de la perforación D<sub>1</sub>: 17 mmØ D<sub>2</sub>: 29 mm

Ø exterior D: 57 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 281 mmL<sub>2</sub>: 7,5 mm**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	281 mm
Ø exterior D	57 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	17 mm
Rosca M	M16x281

Longitud de voladizo medida A	300 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca