

HOLEX**Tornillo de banco paralelo con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967270 125
GTIN	4045197612731
Clase de artículo	92H

Descripción**Ejecución:**

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada. Con apertura hacia delante. Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía reajutable; superficie de yunque ancha templada.

Aplicación:

Para la sujeción en plataformas de trabajo.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Descripción técnica

Material	Acero forjado en estampa
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	10,5 kg
Abertura de sujeción	18 - 75 mm

Abertura de sujeción	150 mm
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con Ø exterior	3/8 – 3 pul
Anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Surtido de mordazas magnéticas para tornillos de banco Ancho de bocas 125 mm	967702 125
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, liso, estándar Ancho de bocas 125 mm	967721 125
Estribo de sujeción individual Adecuado para tornillo de banco tam. 125	967290 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, prisma Ancho de bocas 125 mm	967729 125
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 125 mm	967711 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 125 mm	967722 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 125 mm	967724 125
Par de mordazas de sujeción de tubos Adecuado para tornillo de banco tam. 125	967285 125
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro, liso Ancho de bocas 125 mm	967726 125
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 125 mm	967723 125
	967728 125

Par de mordazas magnéticas para tornillo de
bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 125 mm

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho,
liso Ancho de bocas 125 mm

967727 125