

Bastidor modelo S610-M18, Profundidad 1100 mm, Altura: 2500 mm**Datos de pedido**

Número de pedido	991321 2500
GTIN	4058255037032
Clase de artículo	96P

Descripción**Ejecución:**

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.

Descripción:**Medidas de construcción:****Longitud total de la estantería:**

para bastidor soporte S610-M18: longitud nominal + número de soportes×86 mm.

Idóneo para :

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Profundidad: 1100 mm

Descripción técnica

Altura	2500 mm
Tipo perfil de bastidor	S610-M18
Profundidad	1100 mm
Intervalo de empleo	Estantería para palés
Atributo del nombre de producto	Profundidad 1100 mm
Tipo de producto	Montantes de estantería

Accesorios

Anclaje al suelo para bastidores de estanterías para palés	991470
Chapas niveladoras para bastidores de estanterías para palés Juego de 3 piezas	991480