

Bastidor modelo S610-M18, Profundidad 1100 mm, Altura: 4000 mm**Datos de pedido**

Número de pedido	991321 4000
GTIN	4058255037063
Clase de artículo	96P

Descripción**Ejecución:**

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.

Descripción:**Medidas de construcción:****Longitud total de la estantería:**

para bastidor soporte S610-M18: longitud nominal + número de soportes×86 mm.

Idóneo para :

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Profundidad: 1100 mm

Descripción técnica

Altura	4000 mm
Tipo perfil de bastidor	S610-M18
Profundidad	1100 mm
Atributo del nombre de producto	Profundidad 1100 mm
Tipo de producto	Piezas para estantería para palés