

**Bastidor modelo S610-M18, Profundidad 1100 mm, Altura: 5000 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	991321 5000
GTIN	4058255037087
Clase de artículo	96P

**Descripción****Ejecución:**

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.

**Descripción:****Medidas de construcción:****Longitud total de la estantería:**

para bastidor soporte S610-M18: longitud nominal + número de soportes×86 mm.

**Idóneo para :**

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.

**Lacado:**

Similar a RAL 5017 azul tráfico **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Profundidad: 1100 mm

**Descripción técnica**

Profundidad	1100 mm
Tipo perfil de bastidor	S610-M18
Altura	5000 mm
Atributo del nombre de producto	Profundidad 1100 mm
Tipo de producto	Piezas para estantería para palés