



## Par de guantes KryTech 563, Talla de guante: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	094470 7
GTIN	3245425634172
Clase de artículo	04P

### Descripción

#### Ejecución:

KryTech 563. Para **trabajos sensibles y generales** en entornos de trabajo secos y ligeramente sucios. Resistencia excelente frente a aceites y grasas. El recubrimiento de nitrilo resistente a la abrasión garantiza una larga vida útil. Especialmente apropiado para el prensado de material, la manipulación de chapas y trabajos de mantenimiento mecánicos.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: B

Color: negro / gris

exento de silicona: sí

### Descripción técnica

Exento de DMF	sí
Agarre con aceite	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	3

Talla de guante	7
Peso	37 g
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Transpirabilidad	satisfactorio
EN 388 resistencia al traspaso	3
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre en mojado	satisfactorio
Material recubrimiento	Nitrilo
Protección contra el calor	no disponible
Forma ajustada	muy satisfactorio
exento de silicona	sí
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
EN 388:2016	4343B
Material de base	PEHD
Recubrimiento	Nitrilo
Intervalo de aplicación	Allround
Color	negro / gris
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes