

**Plaquita de perfil total 60° interior, derecha, HBX820, Altura de paso: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270784 2,5
GTIN	4045197982520
Clase de artículo	22B

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Paso de rosca	2,5 mm
Aplicación interior/exterior	Interior
Tipo de boca	derecha
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HBX820
Clase de tolerancia	DIN 13 6H
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	220 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	150 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	85 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	75 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	130 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		